

CC-FO 85/54 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Для стандартизированных компонентов: CC**

Наш систематически обновляемый ассортимент изделий включает этикетки для идентификации стандартизированных компонентов, а также универсальные и привычные форматы, такие как маркировочный элемент CC 85/54 для создания заводских табличек.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

Основные данные для заказа

Исполнение	ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 54 x 85 mm, желтый
Номер для заказа	2621260000
Тип	CC-FO 85/54 MM GE
GTIN (EAN)	4050118625783
Кол.	100 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000

CC-FO 85/54 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,55 мм	Глубина (дюймов)	0,022 inch
Высота	54 мм	Высота (в дюймах)	2,126 inch
Ширина	85 мм	Ширина (в дюймах)	3,346 inch
Масса нетто	2,99 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены	Нет	Исполнение	самоклеящийся, без содержания галогенов
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Клей	Вспененный полиэтилен с акриловым клеем
Количество на один рулон	100	Материал	Полиэстер
Размер маркировочной области	85,4 x 54 mm	Сертификация по стандарту UL 969	Да
Температурный диапазон вставки	-30...80 °C	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Цветовой код	желтый
Ширина	85 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки


Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

CC-FO 85/54 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



CC-FO 85/54 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	MM PLUS ROLLER 110
Номер для заказа	4832590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Кол.	1 Шт.

THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	THM MMP ROLLER 115
Номер для заказа	4857420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Кол.	1 Шт.

CC-FO 85/54 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 76/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	2025080000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118389951	
Кол.	1 Шт.	