

## CC-FO 15/45 MM GE


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Для стандартизированных компонентов: CC**

Наш систематически обновляемый ассортимент изделий включает этикетки для идентификации стандартизированных компонентов, а также универсальные и привычные форматы, такие как маркировочный элемент CC 85/54 для создания заводских табличек.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

**Основные данные для заказа**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Версия              | ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 45 mm, желтый |
| Заказ №             | <a href="#">2621350000</a>   |
| Тип                 | CC-FO 15/45 MM GE  |
| GTIN (EAN)          | 4050118625691  |
| Кол.                | 500 Шт.  |
| совместимый принтер | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>              |

## CC-FO 15/45 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                   |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина     | 0,55 мм | Глубина (дюймов)  | 0,022 inch |
| Высота      | 15 мм   | Высота (в дюймах) | 0,591 inch |
| Ширина      | 45 мм   | Ширина (в дюймах) | 1,772 inch |
| Масса нетто | 0,3 g   |                   |            |

## Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

## Общие данные

|                                |              |                                  |   |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------|---|
| Галогены                       | Нет          | Исполнение                       | самоклеящийся, без содержания галогенов |
| Класс пожаростойкости UL 94    | V-0          | Клей                             | Вспененный полиэтилен с акриловым клеем |
| Количество на один рулон       | 500          | Материал                         | Полиэстер                               |
| Размер маркировочной области   | 15 x 44.5 mm | Сертификация по стандарту UL 969 | Да                                      |
| Температурный диапазон вставки | -30...80 °C  | Температурный диапазон, макс..   | 80 °C                                   |
| Температурный диапазон, мин.   | -30 °C       | Цветовой код                     | желтый                                  |
| Ширина                         | 45 мм        |                                  |   |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /  
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

**CC-FO 15/45 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## CC-FO 15/45 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Красящие ленты




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| Тип        | RIBBON MM 76/360 SW        | Версия         |
| Заказ №    | <a href="#">2005080000</a> | Красящая лента |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |                |
| Кол.       | 1 Шт.                      |                |

## THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Тип        | THM MMP ROLLER 115         |
| Заказ №    | <a href="#">1357420000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |
| Кол.       | 1 Шт.                      |

## CC-FO 15/45 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Тип        | MM PLUS ROLLER 110         |
| Заказ №    | <a href="#">2672590000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |
| Кол.       | 1 Шт.                      |