

THM WO 20/32 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

Основные данные для заказа

Версия	THM, Маркировка проводов и кабелей, 2.8 - 7 mm, 20 x 32 mm, белый
Заказ №	2621500000
Тип	THM WO 20/32 WS
GTIN (EAN)	4050118625547
Кол.	3 000 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000

Дата создания 22 июля 2024 г. 7:32:47 CEST

Статус каталога 13.07.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

TNM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,025 мм	Глубина (дюймов)	0,001 inch
Высота	20 мм	Высота (в дюймах)	0,787 inch
Ширина	32 мм	Ширина (в дюймах)	1,26 inch
Масса нетто	0,117 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Наружный диаметр провода	2.8 - 7 mm	Наружный диаметр провода, макс.	7 мм
Наружный диаметр провода, мин.	2,8 мм		

Общие данные

Вид печати	Чистый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки Этикетки на катушке
Количество маркировочных элементов 1 Этикетки на катушке = Маркировка проводов и кабелей на комбинацию	
Количество на один рулон	3 000
Размер маркировочной области	9 x 20 mm
Температурный диапазон вставки	-40...
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	белый
Ширина	32 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки


Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Версия
Заказ №	2005070000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 Шт.	