


HS-FR 1.2-2.4/25 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

Основные данные для заказа

Версия	Маркировка проводов и кабелей, 1.2 - 2.4 mm, 24.9 x 4 mm, белый
Заказ №	2621560000
Тип	HS-FR 1.2-2.4/25 MM W
GTIN (EAN)	4050118625486
Кол.	2 000 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000

HS-FR 1.2-2.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,77 мм	Глубина (дюймов)	0,03 inch
Высота	24,9 мм	Высота (в дюймах)	0,98 inch
Ширина	4 мм	Ширина (в дюймах)	0,157 inch
Масса нетто	0,251 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-55...125 °C
--------------------------------	--------------

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода	1,2 - 2,4 mm
Наружный диаметр провода, макс.	2,4 мм	Наружный диаметр провода, мин.	1,2 мм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 20	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 24
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0,5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,25 mm ²
Рекомендуемая температура для усадки	90 °C	Сечение соединительного провода	0,25 - 0,5 mm ²
Степень усадки	2:1		

Общие данные

Галогены	Нет	Материал	Полиолефин
Размер маркировочной области	4 x 24,9 mm	Температурный диапазон вставки	-55...125 °C
Температурный диапазон, макс..	125 °C	Температурный диапазон, мин.	-55 °C
Цветовой код	белый	Ширина	4 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки


Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

HS-FR 1.2-2.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HS-FR 1.2-2.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Версия
Заказ №	2448880000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118462944	
Кол.	1 Шт.	

THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	THM MMP ROLLER 115
Заказ №	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Кол.	1 Шт.

HS-FR 1.2-2.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	MM PLUS ROLLER 110
Заказ №	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Кол.	1 Шт.