


HS-FR 12.7-25.4/25 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

Основные данные для заказа

Исполнение	Маркировка проводов и кабелей, 12.7 - 25.4 mm, 24.9 x 40.5 mm, белый
Номер для заказа	2621700000
Тип	HS-FR 12.7-25.4/25 MM W
GTIN (EAN)	4050118625349
Кол.	400 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000

HS-FR 12.7-25.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,77 мм	Глубина (дюймов)	0,03 inch
Высота	24,9 мм	Высота (в дюймах)	0,98 inch
Ширина	40,5 мм	Ширина (в дюймах)	1,594 inch
Масса нетто	1,414 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-55...125 °C
--------------------------------	--------------

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода	12.7 - 25.4 mm
Наружный диаметр провода, макс.	25,4 мм	Наружный диаметр провода, мин.	12,7 мм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 4/0	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 2
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	120 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	35 mm ²
Рекомендуемая температура для усадки	90 °C	Сечение соединительного провода	35 - 120 mm ²
Степень усадки	2:1		

Общие данные

Галогены	Нет	Материал	Полиолефин
Размер маркировочной области	40.5 x 24.9 mm	Температурный диапазон вставки	-55...125 °C
Температурный диапазон, макс..	125 °C	Температурный диапазон, мин.	-55 °C
Цветовой код	белый	Ширина	40,5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки


Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	------------------------------------------

HS-FR 12.7-25.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HS-FR 12.7-25.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	THM MMP ROLLER 115
Номер для заказа	1957420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Кол.	1 Шт.

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	MM PLUS ROLLER 110
Номер для заказа	2632590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Кол.	1 Шт.

HS-FR 12.7-25.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Исполнение
Номер для заказа	2448880000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118462944	
Кол.	1 шт.	