


HS-FR 19.1-38.1/50 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

Основные данные для заказа

Версия	Маркировка проводов и кабелей, 19.1 - 38.1 mm, 49.8 x 60.8 mm, желтый
Заказ №	2621910000
Тип	HS-FR 19.1-38.1/50 MM Y
GTIN (EAN)	4050118625134
Кол.	100 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000

HS-FR 19.1-38.1/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,77 мм	Глубина (дюймов)	0,03 inch
Высота	49,8 мм	Высота (в дюймах)	1,961 inch
Ширина	60,8 мм	Ширина (в дюймах)	2,394 inch
Масса нетто	3,8 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-55...125 °C
--------------------------------	--------------

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода	19.1 - 38.1 mm
Наружный диаметр провода, макс.	38,1 мм	Наружный диаметр провода, мин.	19,1 мм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 450 MCM	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 2/0
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	240 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	70 mm ²
Рекомендуемая температура для усадки	90 °C	Сечение соединительного провода	70 - 240 mm ²
Степень усадки	2:1		

Общие данные

Галогены	Нет	Материал	Полиолефин
Размер маркировочной области	60.8 x 49.8 mm	Температурный диапазон вставки	-55...125 °C
Температурный диапазон, макс..	125 °C	Температурный диапазон, мин.	-55 °C
Цветовой код	желтый	Ширина	60,8 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки


Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

HS-FR 19.1-38.1/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HS-FR 19.1-38.1/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Версия
Заказ №	2448880000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118462944	
Кол.	1 Шт.	

THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	THM MMP ROLLER 115
Заказ №	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Кол.	1 Шт.

HS-FR 19.1-38.1/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	MM PLUS ROLLER 110
Заказ №	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Кол.	1 Шт.