

**FP ENC DR07 230 3B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Широкий выбор аксессуаров для распределительных коробок FieldPower®.  
Кабельные уплотнения, клеммные рейки, блокирующие элементы и многое другое.

**Основные данные для заказа**

Версия	Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 230 mm, для основания
Заказ №	<a href="#">2633460000</a>
Тип	FP ENC DR07 230 3B
GTIN (EAN)	4050118664409
Кол.	5 Шт.

## FP ENC DR07 230 3B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	7,5 мм	Глубина (дюймов)	0,295 inch
Высота	35 мм	Высота (в дюймах)	1,378 inch
Ширина	230 мм	Ширина (в дюймах)	9,055 inch
Масса нетто	8,8 g		

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C...85
---------------------	-------------

## Общие данные

Материал	Сталь, оцинкованная	Изоляционный материал	Сталь
Цветовой код	серебряный, черный	Вид монтажа	втычной
Положение установки, указание по монтажу	для основания	Исполнение	без продольного отверстия

## Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**FP ENC DR07 230 3B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

