

**AAM 35-185 YE FLASH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Подача питания**

Наш широкий диапазон клеммных колодок серии W с клеммами WPD для ответвлений главной линии, которые оптимизированы для повышения удобства и экономии места, обеспечивает создание безопасного и удобного соединения для подачи питания.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Маркировка клеммы, 23.5 x 12 mm, Шаг в мм (P): 12.00 желтый
Номер для заказа	<a href="#">2635600000</a>
Тип	AAM 35-185 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674545
Кол.	40 Шт.

## AAM 35-185 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	6,8 мм	Глубина (дюймов)	0,268 inch
Высота	23,5 мм	Высота (в дюймах)	0,925 inch
Ширина	12 мм	Ширина (в дюймах)	0,472 inch
Масса нетто	0,425 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

## Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

## Общие сведения

Температурный диапазон, макс.. 100 °C Температурный диапазон, мин. -40 °C

## Размеры

Шаг в мм (P) 12 мм

## Характеристики материала

Материал	Полиамид PA 6.6	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**AAM 35-185 YE FLASH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

