

FIT 50 SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Наши подающие модули облегчают подвод питания к системе. Например, радиус изгиба кабеля можно уменьшить с помощью подающего модуля с боковым входом.

Основные данные для заказа

Исполнение	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ²
Номер для заказа	2659080000
Тип	FIT 50 SN
GTIN (EAN)	4050118671452
Кол.	3 Шт.

FIT 50 SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	27 мм	Глубина (дюймов)	1,063 inch
Высота	39,7 мм	Высота (в дюймах)	1,563 inch
Ширина	17,8 мм	Ширина (в дюймах)	0,701 inch
Масса нетто	28 g		

Общие сведения

Количество полюсов	1
--------------------	---

Расчетные данные

Расчетное сечение	50 mm ²	Номинальный ток	150 A
-------------------	--------------------	-----------------	-------

Характеристики материала

Цветовой код	серый
--------------	-------

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-08

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--