

IE-FC-SFP-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | FrontCom, Одинарная рамка, Пластмассовая крышка, Возможность блокировки с помощью ключа для электрошкафа (замок Daimler) |
| Заказ № | 2663190000 |
| Тип | IE-FC-SFP-CAB-DB |
| GTIN (EAN) | 4050118740998 |
| Кол. | 1 Шт. |

IE-FC-SFP-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|----------------------|---------|-----------------------|------------|
| Глубина | 27,5 мм | Глубина (дюймов) | 1,083 inch |
| Высота | 134 мм | Высота (в дюймах) | 5,276 inch |
| Ширина | 67 мм | Ширина (в дюймах) | 2,638 inch |
| Толщина стенок, мин. | 1 мм | Толщина стенок, макс. | 5 мм |
| Масса нетто | 323 g | | |

Температуры

| | |
|---------------------|----------------|
| Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
|---------------------|----------------|

Общие данные

| | | |
|----------------------------|---------------|---|
| Вид защиты | Вид изделия | Одинарная рамка, Пласт-массовая крышка, Возможность блокировки с помощью ключа для электрошкафа (замок Daimler) |
| IP65, в закрытом состоянии | | |
| Материал крышки | Материал рамы | Цинковое литье под давлением |
| Поликарбонат PC | | |

Общие стандарты

| | |
|--------------------|------------|
| Сертификат № (DNV) | TAA000022B |
|--------------------|------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001031 | ETIM 7.0 | EC001031 |
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 9.1 | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-92 |

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

| | |
|-------------------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Пользовательская документация | Designation key / Type key |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |


IE-FC-SFP-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Изображения

Габаритный чертеж



Единица измерения: мм

Разрез узла в сборе



Единица измерения: мм

Габаритный чертеж



Единица измерения: дюйм

Разрез узла в сборе



Единица измерения: дюйм

IE-FC-SFP-CAB-DB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары**Принадлежности для FrontCom Vario****Основные данные для заказа**

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Тип | IE-FC-PWPC | Версия |
| Заказ № | 1450820000 | FrontCom, Защита от прикосновения |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | |
| Кол. | 1 шт. | |

Инструмент

- Разгрузочный клапан давления защищает от перегрузки
- Головка цилиндра изогнута под углом 90°
- Головка под углом может поворачиваться на 360°
- Эргономичная ручка отскакивает назад автоматически
- Отходы не вызывают заклинивания благодаря тройному разделению
- Гидравлический пробойник изготовлен из высокопрочного алюминия (масса меньше прикл. на 40 %)
- Срок службы существенно уменьшается при использовании листов из нержавеющей стали

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Тип | IE-KO-HAT | Версия |
| Заказ № | 1966810000 | Пробойник для листового материала |
| GTIN (EAN) | 4032248659630 | |
| Кол. | 1 шт. | |

IE-FC-SFP-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidriv



Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PZ, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Тип | SDK PZ1 | Версия |
| Заказ № | 9008530000 | Отвертка, Отвертка |
| GTIN (EAN) | 4032248056521 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

Прямоугольный штамп разделения для FrontCom



Для выполнения вырезов в распределительных шкафах предлагаются инструменты для пробивки отверстий производства Weidmüller.

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы M
- Специальные кабельные вводы

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Тип | KOK 52 X 91 | Версия |
| Заказ № | 2008410000 | Пробойник для листового материала |
| GTIN (EAN) | 4050118394177 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

IE-FC-SFP-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Тип | SDS 0.4X2.5X75 | Версия |
| Заказ № | 9009030000 | Отвертка, Отвертка |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1736181044 | ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 mm, PA 66, |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | Цветовой код: белый, втычной |
| Кол. | 200 Шт. | |

IE-FC-SFP-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Бесцветный, клейкий слой сзади



SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | SM 27/18 K MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1707270000 | SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 27 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190925116 | белый |
| Кол. | 80 Шт. | |
| Тип | SM 27/18 K MC NE SI | Версия |
| Заказ № | 1713760000 | SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 27 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190331177 | серебряный |
| Кол. | 80 Шт. | |
| Тип | SM 27/18 K MC NE GR | Версия |
| Заказ № | 1073340000 | SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 27 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248831425 | серый |
| Кол. | 80 Шт. | |