

IE-CCTM-3P-8.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Соединительный модуль Weidmüller полезен, если необходим ремонт или если Вы хотите удлинить поломанный монтажный кабель без наличия резервного в ограниченном пространстве.

Основные данные для заказа

Исполнение	Соединительный модуль, Тройник, IP68 (50 m / 24 h)
Номер для заказа	2685590000
Тип	IE-CCTM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695342
Кол.	1 Шт.

IE-CCTM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 35 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C... 105 °C

Общие данные

Количество полюсов	3	Описание артикула	Соединительный модуль
Цветовой код	черный	Основной материал корпуса	Nylon + Glass fibre, UL Recognized
Материал контакта	Nickel plated	Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 18...AWG 12
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)	AWG 18	Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)	AWG 12
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0,75 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	3,5 mm ²
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	0.75...3.5 mm ²	Диаметр оболочки, мин.	6,5 мм
Диаметр оболочки, макс.	8,5 мм	Материалы держателя контактов	Nylon + Glass fibre, UL Recognized
Вид защиты	IP68 (50 m / 24 h)	Соединительный модуль, момент затяжки, мин.	0,196 Nm
Соединительный модуль, момент затяжки, макс.	0,44 Nm	Момент затяжки, сальниковая гайка, мин.	0,78 Nm
Момент затяжки, сальниковая гайка, макс.	0,98 Nm	Момент затяжки, сальниковая трубка, мин.	0,78 Nm
Труба сальника, момент затяжки, макс.	0,98 Nm		

Общие стандарты

Сертификат № (cURus) E486077

Электрические свойства

Номинальное напряжение 600 V Номинальный ток 20 A

Классификации

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E486077

IE-CCTM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Каталог	Catalogues in PDF-format


IE-CCTM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Разрез узла в сборе

