

SCCB ТТВ 6/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Замыкающие перемычки можно быстро и просто вставлять прямо в клеммные колодки. Соединение нескольких рычагов между собой специальным соединителем обеспечивает реализацию принципа «размыкание с предварительным замыканием». После установки замыкающую перемычку невозможно убрать из данного сценария применения.

Основные данные для заказа

Исполнение	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 8.10, Изолированный: Да, 30 А, оранжевый
Номер для заказа	2710190000
Тип	SCCB ТТВ 6/2
GTIN (EAN)	4050118847987
Кол.	25 Шт.

SCCB ТТВ 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	13,47 мм	Глубина (дюймов)	0,53 inch
Высота	14,06 мм	Высота (в дюймах)	0,554 inch
Ширина	16 мм	Ширина (в дюймах)	0,63 inch
Масса нетто	2,755 g		

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C

Дополнительные технические данные

Вид крепления	втычной	Вид монтажа	втычной
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет		

Общие сведения

Количество полюсов 2

Параметры системы

Исполнение Перемычка

Размеры

Шаг в мм (P) 8,1 мм

Расчетные данные

Номинальное напряжение 500 V Номинальный ток 30 A

Характеристики материала

Материал Материал Wemid Цветовой код оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Загрузки

Технические данные [CAD data – STEP](#)
Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

SCCB ТТВ 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

