

ESG-LP 6/15 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Гарантия длительного срока службы: ESG**

Данные этикетки различных цветов и форматов имеют надежную клеевую основу, которая обеспечивает наилучшее прикрепление к поверхности. Двухслойный полиэстер делает основной материал очень тонким, но при этом чрезвычайно стойким к разрыву.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

Основные данные для заказа

Версия	ESG, Маркировочные элементы для устройств, 6 x 15 mm, серебряный
Заказ №	2711860000
Тип	ESG-LP 6/15 MM SI
GTIN (EAN)	4050118750072
Кол.	24 000 Шт.
совместимый принтер	2878190000

ESG-LP 6/15 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,05 мм	Глубина (дюймов)	0,002 inch
Высота	6 мм	Высота (в дюймах)	0,236 inch
Ширина	15 мм	Ширина (в дюймах)	0,591 inch
Масса нетто	0,024 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...150 °C
--------------------------------	--------------

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

Общие данные

Галогены	Нет	Исполнение	самоклеящийся, без содержания галогенов
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Клей	Акрилат, клейкие
Материал	Полиэстер	Напечатанные символы	без
Размер маркировочной области	6 x 15 mm	Сертификация по стандарту UL 969	Да
Температурный диапазон вставки	-40...150 °C	Температурный диапазон, макс..	150 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	серебряный
Ширина	15 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

ESG-LP 6/15 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



ESG-LP 6/15 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	THM MMP EXT.RH
Заказ №	1302920000
GTIN (EAN)	4050118102307
Кол.	1 Шт.

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Версия
Заказ №	2005090000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390216	
Кол.	1 Шт.	