


**THM WO-Q 25/19.1 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

**Основные данные для заказа**

Исполнение	THM, Маркировка проводов и кабелей, 2 - 3.8 mm, 25 x 19.1 mm, белый
Номер для заказа	<a href="#">2711870000</a>
Тип	THM WO-Q 25/19.1 WS
GTIN (EAN)	4050118750065
Кол.	1 000 Шт.
совместимый принтер	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## TNM WO-Q 25/19.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	0,03 мм	Глубина (дюймов)	0,001 inch
Высота	25 мм	Высота (в дюймах)	0,984 inch
Ширина	19,1 мм	Ширина (в дюймах)	0,752 inch
Масса нетто	0,094 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода	2 - 3.8 mm
Наружный диаметр провода, макс.	3,8 мм	Наружный диаметр провода, мин.	2 мм

## Общие данные

Вид печати	Чистый
Галогены	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Клей	Полиакрилат, клейкие
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки Этикетки на катушке
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Этикетки на катушке = Маркировка проводов и кабелей
Количество на один рулон	1 000
Материал	Пленка, полиэстер
Напечатанные символы	без
Ориентация печатных символов	горизонтально и вертикально
Размер маркировочной области	25 x 9 mm
Сертификация по стандарту UL 969	Да
Температурный диапазон вставки	-40...150 °C
Температурный диапазон, макс..	150 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	белый
Ширина	19,1 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

Дата создания 2 июля 2024 г. 19:04:06 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**THM WO-Q 25/19.1 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## THM WO-Q 25/19.1 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2025070000</a>	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 Шт.	
Тип	RIBBON MM 76/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2025080000</a>	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118389951	
Кол.	1 Шт.	