


THM GEW 20/10 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Тканевые этикетки THM GEW изготавливаются из чрезвычайно мягкой хлопчатобумажной ткани. Поставка на катушках для применения с термотрансферными принтерами позволяет использовать клеевой слой, превышающий толщину листов A4 для офисных лазерных принтеров.

Указанная мягкость и толстый клеевой слой обеспечивают повышенную прочность сцепления, позволяя использовать этикетки на изогнутых и круглых предметах, таких как кабели или шланги.

Основные данные для заказа

Версия	THM, Маркировочные элементы для устройств, 10 x 20 mm, желтый
Заказ №	2712030000
Тип	THM GEW 20/10 GE
GTIN (EAN)	4050118749908
Кол.	5 000 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000

THM GEW 20/10 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,15 мм	Глубина (дюймов)	0,006 inch
Высота	10 мм	Высота (в дюймах)	0,394 inch
Ширина	20 мм	Ширина (в дюймах)	0,787 inch
Масса нетто	0,082 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -29...80 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены	Нет	
Исполнение	самоклеящийся	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Клей	Резиновый клей	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке
Количество маркировочных элементов 1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств на комбинацию		
Количество на один рулон	5 000	
Материал	Хлопковое волокно	
Сертификация по стандарту UL 969	Нет	
Температурный диапазон вставки	-29...80 °C	
Температурный диапазон, макс..	80 °C	
Температурный диапазон, мин.	-29 °C	
Цветовой код	желтый	
Ширина	20 мм	

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные [CAD data – STEP](#)
Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

THM GEW 20/10 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



THM GEW 20/10 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Версия
Заказ №	2005070000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 Шт.	