

HDC XX6A01 OOXXXDM-1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Версия	
Заказ №	2712671000
Тип	HDC XX6A01 OOXXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753011
Кол.	1 шт.

HDC XX6A01 00XXXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	3 800 g
-------------	---------

Технические характеристики кабеля

Галогены	Нет	Длина кабеля	100 м
----------	-----	--------------	-------

Общие данные

Версия с противоположной стороны	откр.	Версия со стороны модуля	откр.
Длина кабеля	100 м	Категория	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Количество полюсов	8	Номинальное напряжение	50 V
Номинальный ток	0,5 A	Степень загрязнения	2

Классификации

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-18-05	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-01	ECLASS 11.0	27-06-18-01
ECLASS 12.0	27-06-18-01	ECLASS 13.0	27-06-18-01
ECLASS 14.0	27-06-18-01		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	------------------------------------------