

**HDC XX6A02 00XXXDM-1000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	
Номер для заказа	<a href="#">2712681000</a>
Тип	HDC XX6A02 00XXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753028
Кол.	1 Шт.

## HDC XX6A02 00XXXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	2 300 g
-------------	---------

## Технические характеристики кабеля

Галогены	без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-1	Длина кабеля	100 м
Изоляция	PE	Материал оболочки	Полиуретан
Цвет оболочки	зеленый		

## Общие данные

Версия с противоположной стороны	откр.	Версия со стороны модуля	откр.
Длина кабеля	100 м	Категория	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Количество полюсов	8	Номинальное напряжение	100 V
Номинальный ток	0,5 A	Прочность изоляции	≥ 500 MΩ
Степень загрязнения	2		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-18-05	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-01	ECLASS 11.0	27-06-18-01
ECLASS 12.0	27-06-18-01	ECLASS 13.0	27-06-18-01

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--