

## IE-C5DE4UP0300PSAXXX-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Основные данные для заказа

Исполнение	Тросовый кабель, M8, P-кодировка – изогнутое гнездо IP67, открытый, Cat. 5e, Полиуретан, 30 м
Номер для заказа	<a href="#">2717760300</a>
Тип	IE-C5DE4UP0300PSAXXX-E
GTIN (EAN)	4050118780154
Кол.	1 Шт.

## IE-C5DE4UP0300PSAXXX-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Длина	30 м	Длина (в дюймах)	1 181,102 inch
Масса нетто	1 845 g		

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C...80 °C
---------------------	----------------

## PB46 Общие технические данные

Вид защиты	IP67
------------	------

## Технические характеристики кабеля

Галогены	без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754	Диапазон температур, движущ.	-30...70 °C
Диапазон температур, стационар.	-40...80 °C	Изоляция	Полиолефин
Испытательное напряжение: провод-провод-экран	1 кВ пост. тока, 1 мин., 1000 V <sub>eff</sub> , 50 Hz, 1 min	Количество жил	4
Количество контактов	4	Материал оболочки	Полиуретан
Огнестойкость	Да	Устойчивость к воздействию масла	в соответствии с IEC 60811:404
Цвет оболочки	черный	Цветовая кодировка	белый, желтый, синий, оранжевый
Циклы сгиба	2 Mio		

## Вилка левосторонняя

Штекер левый	M8, P-кодировка, IP67, розеточный контакт, угловой 90°, штекер, Пластмасса, экранированный
--------------	--

## Вилка правосторонняя

Штекер правый	свободный конец провода
---------------	-------------------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**IE-C5DE4UP0300PSAXXX-E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

IE-C5DE4UP0300PSAXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображения

Монтаж

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4