

SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Обширная линейка продуктов MultiMark позволяет наносить оптимально структурированную и устойчивую маркировку в любом шкафу управления. Одним из примеров может служить наш маркировочный элемент для проводов SlimFix, который можно чрезвычайно быстро распечатать и закрепить. При этом они отвечают самым строгим требованиям относительно сопротивления вибрации и устойчивости к ударам. Маркировочные элементы для проводов обладают дизайном открытого типа и могут легко и быстро закреплены до или после монтажа проводки.

Основные данные для заказа

Исполнение	SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 2.5 - 3.3 mm, 12 x 5.4 mm, белый
Номер для заказа	2719150000
Тип	SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888188
Кол.	1 400 Шт.
совместимый принтер	2599430000

SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	12 мм	Высота (в дюймах)	0,472 inch
Ширина	5,4 мм	Ширина (в дюймах)	0,213 inch
Масса нетто	0,15 g		

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода	2.5 - 3.3 mm
Наружный диаметр провода, макс.	3,3 мм	Наружный диаметр провода, мин.	2,5 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1,5 mm ²
Сечение соединительного провода	1.5 - 2.5 mm ²		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Галогены	Нет
Исполнение	с защелкивающимся основанием	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Материал	PC-ABS, Термопластичный полиуретан (TPU)	Напечатанные символы	без
Ориентация печатных символов	горизонтально и вертикально	Размер маркировочной области	3.7 x 9.5 mm
Температурный диапазон, макс..	90 °C	Температурный диапазон, мин.	-50 °C
Цветовой код	белый	Ширина	5,4 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	4035090000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390216	
Кол.	1 Шт.	

THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	THM MMP ROLLER SFM 3
Номер для заказа	40349270000
GTIN (EAN)	4050118849158
Кол.	1 Шт.