


SFM 4/24 3.3-4.0 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Обширная линейка продуктов MultiMark позволяет наносить оптимально структурированную и устойчивую маркировку в любом шкафу управления. Одним из примеров может служить наш маркировочный элемент для проводов SlimFix, который можно чрезвычайно быстро распечатать и закрепить. При этом они отвечают самым строгим требованиям относительно сопротивления вибрации и устойчивости к ударам. Маркировочные элементы для проводов обладают дизайном открытого типа и могут легко и быстро закреплены до или после монтажа проводки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | Маркировка проводов и кабелей, 2.5 - 4 mm, желтый |
| Номер для заказа | 2719260000 |
| Тип | SFM 4/24 3.3-4.0 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4050118888294 |
| Кол. | 600 Шт. |

SFM 4/24 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Ширина | 5,7 мм | Ширина (в дюймах) | 0,224 inch |
| Длина | 24 мм | Длина (в дюймах) | 0,945 inch |
| Масса нетто | 0,45 g | | |

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------|
| Галогены | Нет | Наружный диаметр провода | 2,5 - 4 mm |
| Наружный диаметр провода, макс. | 4 мм | Наружный диаметр провода, мин. | 2,5 мм |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 4 mm ² | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 3,3 mm ² |
| Сечение соединительного провода | 3.3 - 4 mm ² | | |

Общие данные

| | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| Вид печати | Чистый | Галогены | Нет |
| Длина | 24 мм | Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 |
| Материал | PC-ABS, Термопластичный полиуретан (TPU) | Напечатанные символы | без |
| Ориентация печатных символов | горизонтально и вертикально | Размер маркировочной области | 4.9 x 21.5 mm |
| Температурный диапазон, макс.. | 90 °C | Температурный диапазон, мин. | -50 °C |
| Цветовой код | желтый | Ширина | 5,7 мм |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки


| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |

SFM 4/24 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



SFM 4/24 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|----------------|
| Тип | RIBBON MM-TB 25/360 SW | Исполнение |
| Номер для заказа | 4035090000 | Красящая лента |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|----------------------------|
| Тип | THM MMP ROLLER SFM 4 |
| Номер для заказа | 4035010000 |
| GTIN (EAN) | 4064675427346 |
| Кол. | 1 Шт. |