

**VG M40 EXE 23-32 SI7J G4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Abbildung ähnlich

Полиамидные кабельные вводы, которые подходят для применений во взрывоопасных зонах (повышенная безопасность) и Ex i (искробезопасность).

Компания Weidmüller предлагает серию продуктов без ограничений и, кроме соответствия стандартам, кабельный ввод превосходит их благодаря увеличенной ударопрочности 4/7 Дж и возможному диапазону температур до -60°C без ограничений. Они прошли испытания в соответствии с действующим стандартом и директивой EN 60079-0. Кроме того, они сертифицированы по стандартам ATEX и IECEx.

**Основные данные для заказа**

Версия	VG Exe 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exe), Кабельный ввод, прямой, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Заказ №	<a href="#">2722180000</a>
Тип	VG M40 EXE 23-32 SI7J G4
GTIN (EAN)	4050118821413
Кол.	10 Шт.

Дата создания 29 августа 2024 г. 5:48:00 CEST

Статус каталога 17.08.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## VG M40 EXE 23-32 SI7J G4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	55,9 мм	Высота (в дюймах)	2,201 inch
Длина	50 мм	Длина (в дюймах)	1,969 inch
Масса нетто	89 g		

## Температуры

Рабочая температура	-60 °C...70 °C
---------------------	----------------

## Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X	Номер сертификата кабельного ввода (IECEx)	IECEx IMQ 13.0003X
Обозначение	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Условия утверждения	ATEX, IECEx

## Общие данные

Вид взрывозащиты	Взрывозащита Ex e	Вид защиты	IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин)
Вид защиты с GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин)	Галогены	Нет
Длина резьбы	18 мм	Кабельные вводы	Метрический
Класс пожаростойкости UL 94	HB	Материал	Полиамид 6
Момент затяжки	17,5 Nm	Момент затяжки заглушки, макс.	19 Nm
Момент затяжки макс., мин	16 Nm	Момент затяжки переходника, макс.	19 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	16 Nm	Наружный диаметр кабеля, макс.	32 мм
Наружный диаметр кабеля, мин.		Нормы	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
	23 мм	Размер под ключ 2	53 мм
Размер под ключ 1	53 мм	Температурный диапазон, макс..	70 °C
Резьба (наружная)	M 40	Ударопрочность	7 Дж по стандарту IEC 60079-0
Температурный диапазон, мин.	-60 °C	Уплотнение	Силикон
Указания по установке	См инструкции по сборке	Шаг резьбы	1,5 мм
Уплотненная вставка	Силикон		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-34
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-02	ECLASS 13.0	27-14-08-02
ECLASS 14.0	27-14-08-02		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

## Сертификаты

Сертификаты	CE; EAC; ATEX; IECEx; INMETRO
ROHS	Соответствовать

Дата создания 29 августа 2024 г. 5:48:00 CEST

Статус каталога 17.08.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## VG M40 EXE 23-32 SI7J G4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

## VG M40 EXE 23-32 SI7J G4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Пластиковые контргайки, черные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

Тип	SKMU M40 K SW	Версия
Заказ №	<a href="#">1736960000</a>	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, M 40, 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190956431	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Кол.	10 Шт.	