

KCMA-8-250-5A-1.5VA1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

Основные данные для заказа

| | |
|---------------|--|
| Версия | Первичный ток: 250 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 1.5 VA, Класс точности: 1, Трансформатор тока с разъемным сердечником |
| Заказ № | 2728090000 |
| Тип | KCMA-8-250-5A-1.5VA1 |
| GTIN (EAN) | 4050118813685 |
| Кол. | 1 Шт. |
| Производитель | MBS AG |

Дата создания 4 июня 2024 г. 14:19:20 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

КСМА-8-250-5А-1.5ВА1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 1 431 g |
|-------------|---------|

Размеры проводов под напряжением

| | | | |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|-------|
| Тип провода | Только изолированный провод | Провод круглого сечения | 80 мм |
| Рейка | 80 x 120 mm | | |

Технические характеристики

| | | | |
|------------|------|---------------------|-------|
| Вид защиты | IP20 | Номинальная частота | 50 Hz |
|------------|------|---------------------|-------|

Электрические характеристики

| | | | |
|---------------|---------|----------------|-------|
| Вторичный ток | 0...5 A | Класс точности | 1 |
| Нагрузка | 1,5 VA | Первичный ток | 250 A |

Соответствие стандартам по изоляции

| | |
|----------------|---|
| Класс точности | 1 |
|----------------|---|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002048 | ETIM 7.0 | EC002048 |
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|--|--|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | EU Declaration of Conformity |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |

КСМА-8-250-5А-1.5VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

