

ZQV 150/185N/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подача питания**

Наш широкий диапазон клеммных колодок серии W с клеммами WPD для ответвлений главной линии, которые оптимизированы для повышения удобства и экономии места, обеспечивает создание безопасного и удобного соединения для подачи питания.

Основные данные для заказа

Исполнение	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 34.00, Изолированный: Да, 232 A, оранжевый
Номер для заказа	2728850000
Тип	ZQV 150/185N/3
GTIN (EAN)	4050118801149
Кол.	5 Шт.

ZQV 150/185N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	134,344 g
-------------	-----------

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Рабочая температура	-60 °C... 130 °C
----------------------	----------------	---------------------	------------------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	втычной	Вид монтажа	втычной
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет		

Общие сведения

Количество полюсов	3
--------------------	---

Размеры

Шаг в мм (P)	34 мм
--------------	-------

Расчетные данные

Номинальное напряжение	400 V	Номинальный ток	232 A
------------------------	-------	-----------------	-------

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

ZQV 150/185N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

