


CC-DT-H 85/54 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

Версия	ClipCard, Аксессуар, 90 x 58 mm, синий
Заказ №	2737770000
Тип	CC-DT-H 85/54 BL
GTIN (EAN)	4064675211167
Кол.	20 Шт.

CC-DT-H 85/54 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	13 мм	Глубина (дюймов)	0,512 inch
Высота	90 мм	Высота (в дюймах)	3,543 inch
Ширина	58 мм	Ширина (в дюймах)	2,283 inch
Масса нетто	4,15 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Возможность обнаружения в соответствии с Rondotest 4.7 mm Al

Галогены Нет

Класс пожаростойкости UL 94 HB

Количество маркировочных элементов в упаковочной единице Вид поставки MultiCard

Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Аксессуар на комбинацию

Материал Полиамид 66

Рекомендованные отрасли промышленности Пищевая промышленность

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Температурный диапазон, макс.. 100 °C

Температурный диапазон, мин. -40 °C

Цветовой код синий

Ширина 58 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

CC-DT-H 85/54 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

