

CA 100 DUO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Исполнение	Автомат для снятия изоляции и обжима
Номер для заказа	2740900000
Тип	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
Кол.	1 Шт.
Запасные части	2007380000 2912430000

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	550 мм	Глубина (дюймов)	21,653 inch
Высота	440 мм	Высота (в дюймах)	17,323 inch
Ширина	415 мм	Ширина (в дюймах)	16,339 inch
Масса нетто	40 000 g		

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон проводников для снятия изоляции	6-10 мм ² (4 мм ² опц.) / AWG 10-8 (AWG 12 опц.)	Длина обжима	8 - 18 mm
Обжим	Трапецеидальный	Подключение сжатого воздуха	5-5,5 бар
Привод	Электропневматический	Продолжительность цикла	ок. 3 с
Расходные материалы	с изоляцией	Электрическое подключение	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Классификации

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	Flyer - CA 100 DUO Manual CA 100 DUO EN DE
Каталог	Catalogues in PDF-format

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Запасные части

Принадлежности / запасные части



- Для автоматического снятия изоляции с отдельных проводов
- Снятие изоляции с гибких проводов согласно DIN VDE 0295, кл. 5
- Частичное снятие, изоляция остается на конце провода
- Без смены инструмента
- Возможность быстрой и простой настройки на соответствующее поперечное сечение провода
- Электрический привод

Основные данные для заказа

Тип	AIMESA VRM 3,49	Исполнение
Номер для заказа	0997380000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4050118392753	
Кол.	1 Шт.	

Принадлежности / запасные части



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Тип	CA 100 DUO S	Исполнение
Номер для заказа	09972430000	Автоматические машины, Автомат для снятия изоляции и обжима
GTIN (EAN)	4099986536005	
Кол.	1 Шт.	

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H10,0/28T BR	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, коричневый	Россыпью
Номер для заказа 6031160000		
GTIN (EAN) 4008190041915		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H10,0/28 EB	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, цвет слоновой кости	Россыпью
Номер для заказа 6031580000		
GTIN (EAN) 4008190138646		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H10,0/22D R	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа 60319240000		
GTIN (EAN) 4008190075385		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H10,0/22T BR	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, коричневый	Россыпью
Номер для заказа 6031150000		
GTIN (EAN) 4008190086886		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H10,0/28D R	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, красный	Россыпью
Номер для заказа 60319250000		
GTIN (EAN) 4008190041410		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H10,0/22 EB	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, цвет слоновой кости	Россыпью
Номер для заказа 60314200000		
GTIN (EAN) 4008190033460		
Кол. 100 Шт.		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/26D GR	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа 60319210000		
GTIN (EAN) 4008190002336		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/20D GR	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа 60319200000		
GTIN (EAN) 4008190126575		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/18D GR	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	Россыпью
Номер для заказа 60319190000		
GTIN (EAN) 4008190141349		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/26T OR	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, оранжевый	Россыпью
Номер для заказа 60311200000		
GTIN (EAN) 4008190092825		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/18T OR	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	Россыпью
Номер для заказа 60311100000		
GTIN (EAN) 4008190061708		
Кол. 500 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H4,0/20T OR	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, оранжевый	Россыпью
Номер для заказа 60311100000		
GTIN (EAN) 4008190035754		
Кол. 500 Шт.		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение	Упаковка
H6,0/26D GE	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, желтый	Россыпью
Номер для заказа 6019230000		
GTIN (EAN) 4008190072117		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H6,0/20 SW	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, черный	Россыпью
Номер для заказа 6019350000		
GTIN (EAN) 4008190183905		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H6,0/26 SW	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, черный	Россыпью
Номер для заказа 6019570000		
GTIN (EAN) 4008190026837		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H6,0/20D GE	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, желтый	Россыпью
Номер для заказа 6019220000		
GTIN (EAN) 4008190151607		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H6,0/20T GN	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, зеленый	Россыпью
Номер для заказа 6021130000		
GTIN (EAN) 4008190111731		
Кол. 100 Шт.		
Тип	Исполнение	Упаковка
H6,0/26T GN	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, зеленый	Россыпью
Номер для заказа 6021140000		
GTIN (EAN) 4008190022501		
Кол. 100 Шт.		