

**HDC C HS BM0.2-0.5 AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Гнездо, Золото, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
Номер для заказа	<a href="#">2748720000</a>
Тип	HDC C HS BM0.2-0.5 AU
GTIN (EAN)	4050118890631
Кол.	100 Шт.

## HDC C HS BM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 0,22 g

## Температуры

Предельная температура -55 °C ... 130 °C

## Общие данные

Вид соединения	Обжимное соединение	Диаметр контакта, вилка Ø	1 мм
Материал	Сплав медный	Поверхность	Золото
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 24	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0,5 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,2 mm <sup>2</sup>
Серия	ModuPlug	Сечение соединительного провода	0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
Тип	Гнездо		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Технические данные [CAD data – STEP](#)  
Пользовательская документация [Manual GigaBit Module](#)  
Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

## HDC C HS BM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Инструменты

**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

## Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2582650000</a>	Обжимной инструмент для контактов
GTIN (EAN)	4050118603774	
Кол.	1 Шт.	

## Электрические модули

**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

## Основные данные для заказа

Тип	HDC MGBIT 8 FC	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2748530000</a>	Модуль данных
GTIN (EAN)	4050118890839	
Кол.	1 Шт.	
Тип	HDC MBUS HS 8 F	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2748640000</a>	Использование данных
GTIN (EAN)	4050118890686	
Кол.	1 Шт.	