

**BIT E6,3 0,4X2,5X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Лезвия для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

**Основные данные для заказа**

Версия	Бита для отвертки, Ширина лезвия (B): 2.5 mm, Длина лезвия: 70 mm, Толщина лезвия (A): 0.4 mm
Заказ №	<a href="#">2748900000</a>
Тип	BIT E6,3 0,4X2,5X70
GTIN (EAN)	4050118894776
Кол.	5 Шт.

BIT E6,3 0,4X2,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Ширина	70 мм	Ширина (в дюймах)	2,756 inch
Масса нетто	9,4 g		

## Технические данные

Описание артикула	Лезвие отвертки, прямой шлиц 0,4x2,5x70
-------------------	---

## Инструменты для затяжки

Длина лезвия	70 мм	Толщина лезвия (A)	0,4 мм
Форма	E 6,3 DIN 3126, Шлиц	Ширина лезвия (B)	2,5 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--