

SDS 0.4X2.5X75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием,
SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединитель-
ный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из
хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 2.5 mm, Длина лезвия: 75 mm, Толщина лезвия (A): 0.4 mm
Заказ №	2749320000
Тип	SDS 0.4X2.5X75
GTIN (EAN)	4050118895544
Кол.	1 Шт.

SDS 0.4X2.5X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	180 мм	Длина (в дюймах)	7,087 inch
Масса нетто	40 g		

Технические данные

Исполнение	прямой	Описание артикула	Отвертка с лезвием для шлица 0,4x2,5
------------	--------	-------------------	--------------------------------------

Инструменты для затяжки

Длина лезвия	75 мм	Тип лезвия	A
Толщина лезвия (A)	0,4 мм	Форма	Шлиц
Ширина лезвия (B)	2,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141
Состояние соответствия RoHS	Не затронуто

Загрузки

Уведомление об изменении продукта	Produktänderungsmitteilung Product Change Notification
Каталог	Catalogues in PDF-format