

SDS 0.8X4.0X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием,
SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединитель-
ный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из
хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 4 mm, Длина лезвия: 100 mm, Толщина лезвия (A): 0.8 mm
Заказ №	2749360000
Тип	SDS 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4050118895582
Кол.	1 Шт.

SDS 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	210 мм	Ширина (в дюймах)	8,268 inch
Длина	205 мм	Длина (в дюймах)	8,071 inch
Масса нетто	50 g		

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Изолированная отвертка с лезвием для шлица 0,8x4
прямой		

Инструменты для затяжки

Длина лезвия	100 мм	Тип лезвия	A
Толщина лезвия (A)	0,8 мм	Форма	Шлиц
Ширина лезвия (B)	4 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141
Состояние соответствия RoHS	Не затронуто

Загрузки

Уведомление об изменении продукта	Produktänderungsmitteilung Product Change Notification
Каталог	Catalogues in PDF-format