

SDK PH0 X 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PH, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 60 mm, Толщина лезвия (A):
Заказ №	2749400000
Тип	SDK PH0 X 60
GTIN (EAN)	4050118895629
Кол.	1 Шт.

SDK PH0 X 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	160 мм	Ширина (в дюймах)	6,299 inch
Масса нетто	40 g		

Технические данные

Описание артикула	Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Phillips, размер 0
-------------------	---

Инструменты для затяжки

Длина лезвия	60 мм	Размер	0
Форма	Philips		

Классификации

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06
ECLASS 14.0	21-04-04-06		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141
Состояние соответствия RoHS	Не затронуто

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--