

**SDIPM SLIM PZ2 X 100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

**Основные данные для заказа**

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 2 mm, 100 mm, Толщина лезвия (A): 2
Заказ №	<a href="#">2749690000</a>
Тип	SDIPM SLIM PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118896435
Кол.	1 Шт.

## SDIPM SLIM PZ2 X 100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Ширина	215 мм	Ширина (в дюймах)	8,465 inch
Масса нетто	97 g		

## Технические данные

Исполнение	Описание артикула	SlimLine, Изолированная отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidriv, размер 2
прямой		

## Инструменты для затяжки

Длина лезвия	100 мм	Размер	2
Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	2	Форма	Крестообразный шлиц, круглый
Ширина лезвия (B)	2 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--