

## SDIK PH0 X 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1000 V  
IEC 60900

Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips, изолированная согласно VDE, SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PH, рукоятка SoftFinish

## Основные данные для заказа

Исполнение	Отвертка, Ширина лезвия (B): 0 mm, 60 mm, Толщина лезвия (A): 0
Номер для заказа	<a href="#">2749880000</a>
Тип	SDIK PH0 X 60
GTIN (EAN)	4050118897081
Кол.	1 Шт.

## SDIK PH0 X 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Ширина	165 мм	Ширина (в дюймах)	6,496 inch
Масса нетто	40 g		

## Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Изолированная отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Phillips, размер 0
прямой		

## Инструменты для затяжки

Длина лезвия	60 мм	Размер	0
Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	0	Форма	Philips, круглый
Ширина лезвия (B)	0 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--