

SD EL 0.3X1.5X40 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием,
SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединитель-
ный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из
хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Исполнение	Отвертка, Ширина лезвия (B): 1.5 mm, Длина лезвия: 40 mm, Толщина лезвия (A): 0.3 mm
Номер для заказа	2750060000
Тип	SD EL 0.3X1.5X40 PICO
GTIN (EAN)	4050118897548
Кол.	1 Шт.

SD EL 0.3X1.5X40 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	140 мм	Длина (в дюймах)	5,512 inch
Масса нетто	20 g		

Технические данные

Исполнение	прямой
------------	--------

Инструменты для затяжки

Длина лезвия	40 мм	Толщина лезвия (A)	0,3 мм
Форма	Шлиц	Ширина лезвия (B)	1,5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07