

SD EL 0.4X2.0X60 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием,
SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединитель-
ный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из
хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 2 mm, Длина лезвия: 60 mm, Толщина лезвия (A): 0.4 mm
Заказ №	2750070000
Тип	SD EL 0.4X2.0X60 PICO
GTIN (EAN)	4050118897555
Кол.	1 Шт.

SD EL 0.4X2.0X60 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	160 мм	Длина (в дюймах)	6,299 inch
Масса нетто	20 g		

Технические данные

Исполнение	прямой
------------	--------

Инструменты для затяжки

Длина лезвия	60 мм	Толщина лезвия (A)	0,4 мм
Форма	Шлиц	Ширина лезвия (B)	2 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07
ECLASS 14.0	21-04-04-07		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Не затронуто