

SD EL 0.4X2.5X75 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием,
SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединитель-
ный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из
хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (B): 2.5 mm, Длина лезвия: 75 mm, Толщина лезвия (A): 0.4 mm
Заказ №	2750080000
Тип	SD EL 0.4X2.5X75 PICO
GTIN (EAN)	4050118897562
Кол.	1 Шт.

SD EL 0.4X2.5X75 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	175 мм	Длина (в дюймах)	6,89 inch
Масса нетто	20 g		

Технические данные

Исполнение	прямой	Описание артикула	Отвертка с лезвием для шлица 0,4x2,5
------------	--------	-------------------	--------------------------------------

Инструменты для затяжки

Длина лезвия	75 мм	Толщина лезвия (A)	0,4 мм
Форма	Шлиц	Ширина лезвия (B)	2,5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07