

**LL TTB 6/2 BR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения**

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение       | Блокирующий рычаг (клемма) |
| Номер для заказа | <a href="#">2762600000</a> |
| Тип              | LL TTB 6/2 BR              |
| GTIN (EAN)       | 4064675018384              |
| Кол.             | 50 Шт.                     |

## LL TTB 6/2 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                   |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина     | 19,7 мм | Глубина (дюймов)  | 0,776 inch |
| Высота      | 8,2 мм  | Высота (в дюймах) | 0,323 inch |
| Ширина      | 15,7 мм | Ширина (в дюймах) | 0,618 inch |
| Масса нетто | 0,908 g |                   |            |

## Температуры

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |
|--|--------|---|--------|

## Характеристики материала

|                             |                |              |            |
|-----------------------------|----------------|--------------|------------|
| Материал                    | Материал Wemid | Цветовой код | коричневый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |            |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

## Экологическое соответствие изделия

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Загрузки

|                    |  |
|--------------------|--|
| Технические данные | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Каталог            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**LL TTB 6/2 BR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

