

IE-FPOD2UG-500**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Товар, продаваемый метрами - оптоволоконный кабель, пластиковый

Основные данные для заказа

Версия	Тросовый кабель, 980 µm, Полиуретан
Заказ №	2763640000
Тип	IE-FPOD2UG-500
GTIN (EAN)	4064675031116
Кол.	1 Шт.

IE-FPOD2UG-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	23 000 g
-------------	----------

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Технические характеристики кабеля

Галогены	Нет	Количество жил	2
Цвет оболочки	зеленый	Цветовая кодировка	оранжевый, черный
Циклы сгиба	6 млн		

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки, макс.	8 мм	Диаметр пары жил	2,2 мм
Диаметр сердечника	980 µm	Количество жил	2
Конструкция кабеля	Для тросовой прокладки, Breakout	Материал оболочки	Полиуретан
Основное покрытие	245 µm	Сила растяжения, макс.	1 000 N
Цвет оболочки	зеленый	Цветовая кодировка	оранжевый, черный

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены	Нет	Радиус изгиба мин., однократный	25 мм
Радиус изгиба мин., повторяющийся	60 мм	Цветовой код	зеленый
Циклы изгибы по стандарту EN 60794-1-2-E8	r = 160 мм / 2 кг / 0,4 м/с	Циклы сгиба	6 млн

Оптоволокно

Затухание	≤ 160 дБ/км при 650 нм	Полоса пропускания	> 35 МГц*100 м при 650 нм
Тип волокна	POF	Численная апертура	0,5

Классификации

ETIM 6.0	EC000034	ETIM 7.0	EC000034
ETIM 8.0	EC000034	ETIM 9.0	EC000034
ECLASS 9.0	27-06-18-03	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-03	ECLASS 11.0	27-06-18-03
ECLASS 12.0	27-06-18-03	ECLASS 13.0	27-06-18-03

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	PROFINET Manufacturer's Declaration
Каталог	Catalogues in PDF-format

IE-FPOD2UG-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Детальный чертеж

