

## IE-FPOB2EG-500

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Товар, продаваемый метрами - оптоволоконный кабель, пластиковый

## Основные данные для заказа

Версия	Системный кабель, 980 µm, Полиэтилен
Заказ №	<a href="#">2781950000</a>
Тип	IE-FPOB2EG-500
GTIN (EAN)	4064675057109
Кол.	1 Шт.

## IE-FPOB2EG-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 24 500 g

## Температуры

Температура хранения -30 °C...70 °C Рабочая температура -30 °C...70 °C

## Технические характеристики кабеля

Галогены	Нет	Количество жил	2
Цвет оболочки	зеленый	Цветовая кодировка	оранжевый, черный
Циклы сгиба	10.000		

## Конструкция кабеля

Диаметр оболочки, макс.	7,5 мм	Диаметр пары жил	2,2 мм
Диаметр сердечника	980 µm	Количество жил	2
Конструкция кабеля	Мини-точка ответвления	Материал оболочки	Полиэтилен
Основное покрытие	245 µm	Сила растяжения, макс.	1 000 N
Цвет оболочки	зеленый	Цветовая кодировка	оранжевый, черный

## Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены	Нет	Цветовой код	зеленый
Циклы сгиба	10.000		

## Оптоволокно

Затухание	≤ 160 дБ/км при 650 нм	Полоса пропускания	> 35 МГц*100 м при 650 нм
Тип волокна	POF	Численная апертура	0,5

## Классификации

ETIM 6.0	EC000034	ETIM 7.0	EC000034
ETIM 8.0	EC000034	ETIM 9.0	EC000034
ECLASS 9.0	27-06-18-03	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-03	ECLASS 11.0	27-06-18-03
ECLASS 12.0	27-06-18-03	ECLASS 13.0	27-06-18-03

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)  
Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

**IE-FPOB2EG-500**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Детальный чертеж**

