

CH-SMC-00.60-ECB180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Базовый счетчик, шлюз, блок управления и устройство защиты от перенапряжения соединены предварительно собранными наборами кабелей в виде соединения типа «точка-точка» или Y-сборки. Weidmüller предлагает подходящее соединение для этого, соответствующее стандартам FNN и DIN-VDE 0603. Предварительно собранные кабели питания с защитой от перенапряжения 6 кВ для всего ассортимента.

Основные данные для заказа

Исполнение	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, Гнездо, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
Номер для заказа	2784110060
Тип	CH-SMC-00.60-ECB180
GTIN (EAN)	4099986979093
Кол.	10 Шт.

CH-SMC-00.60-ECB180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 30,7 g

РВ46 Общие технические данные

Вид защиты	IP20	Исполнение	Гнездо
Номинальное напряжение	600 V	Номинальный ток	18,5 A

Технические характеристики кабеля

Галогены	Нет	Диапазон температур, движущ.	-25...90 °C
Диапазон температур, стационар.	-40...90 °C	Длина кабеля	0,6 м
Изоляция	PP	Количество жил	2
Материал кабеля	Полиуретан/ТПЭ	Наружный диаметр	6.4 mm ± 0.25 mm
Поперечное сечение жилы	1,5 mm ²	Радиус изгиба мин., изменяющийся	5 x диаметр кабеля
Радиус изгиба, мин., постоянный	10 x диаметр кабеля	Температурный диапазон, нестационарная прокладка, макс.	90 °C
Температурный диапазон, нестационарная прокладка, мин.	-25 °C	Температурный диапазон, стационарная прокладка, макс.	90 °C
Температурный диапазон, стационарная прокладка, мин.	-40 °C	Тип линии	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV
Цвет оболочки	серый	Экранированный	Нет

Общие технические данные

Вид защиты	IP20	Количество полюсов	2
Номинальное импульсное напряжение	6 кВ	Номинальное напряжение	600 V
Номинальный ток	18,5 A		

Классификации

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)


CH-SMC-00.60-ECB180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Детальный чертеж

