

VB 8.0X20 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельные вводы, Кабельный ввод
Номер для заказа	2784920000
Тип	VB 8.0X20 BK
GTIN (EAN)	4064675061403
Кол.	100 Шт.

VB 8.0X20 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Диаметр	8 мм	Масса нетто	0,168 g
---------	------	-------------	---------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C... 130 °C
---------------------	------------------

Общие данные

Наружный диаметр	8 мм
------------------	------

Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format