

ZQV 6N/6 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Разъемные перемычки обеспечивают удобство управления и быструю установку. Это экономит много времени при установке по сравнению с винтовыми решениями.

Основные данные для заказа

Исполнение	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, 41 A, синий
Номер для заказа	2786890000
Тип	ZQV 6N/6 BL
GTIN (EAN)	4064675064572
Кол.	20 Шт.

ZQV 6N/6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	34,1 мм	Глубина (дюймов)	1,343 inch
Высота	3,1 мм	Высота (в дюймах)	0,122 inch
Ширина	46,3 мм	Ширина (в дюймах)	1,823 inch
Масса нетто	8,51 g		

Температуры

Рабочая температура	-60 °C...130 °C
---------------------	-----------------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	втычной	Вид монтажа	втычной
---------------	---------	-------------	---------

Общие сведения

Количество полюсов	6
--------------------	---

Переключатель

Расчетный ток, многополюсный	41 A	Тип	Переключатель
------------------------------	------	-----	---------------

Размеры

Шаг в мм (P)	8 мм
--------------	------

Расчетные данные

Номинальный ток	41 A
-----------------	------

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	синий
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Важное примечание

Сведения об изделии	По причинам, связанным с обеспечением стабильности и температурного режима, допускается выламывание только 60% контактных элементов. Использование кросс-коннекторов позволяет уменьшить номинальное напряжение до 400 В. Напряжение уменьшается до 25 В при использовании кросс-соединения с пустыми обрезанными кромками.
---------------------	---

ZQV 6N/6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	User Manual ZQV 2.5
Каталог	Catalogues in PDF-format