

HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

Основные данные для заказа

Исполнение	TwinMark, Маркировка проводов и кабелей, 3.2 - 6.4 mm, белый
Номер для заказа	2788640000
Тип	HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M
GTIN (EAN)	406467506665 1
Кол.	1 Шт.

HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,77 мм	Глубина (дюймов)	0,03 inch
Ширина	10,7 мм	Ширина (в дюймах)	0,421 inch
Длина	75 000 мм	Длина (в дюймах)	2 952,75 inch
Масса нетто	1 060 g		

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода	3,2 - 6,4 mm
Наружный диаметр провода, макс.	6,4 mm	Наружный диаметр провода, мин.	3,2 mm
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1,5 mm ²
Сечение соединительного провода	1,5 - 6 mm ²		

Общие данные

Вид печати	Чистый	
Галогены	Нет	
Длина	75 000 мм	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Термоусадочная трубка на катушке
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Термоусадочная трубка на катушке = Маркировка проводов и кабелей	
Материал	Полиолефин	
Напечатанные символы	без	
Температурный диапазон, макс..	105 °C	
Температурный диапазон, мин.	-55 °C	
Цветовой код	белый	
Ширина	10.7 мм	

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Исполнение
Номер для заказа	2448880000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118462944	
Кол.	1 Шт.	