

ZQV 6N/20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Разъемные перемычки обеспечивают удобство управления и быструю установку. Это экономит много времени при установке по сравнению с винтовыми решениями.

Основные данные для заказа

Исполнение	Перемычка (клемма), Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, оранжевый
Номер для заказа	2810820000
Тип	ZQV 6N/20
GTIN (EAN)	4064675283430
Кол.	20 Шт.

ZQV 6N/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	23,56 g
-------------	---------

Дополнительные технические данные

Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
---	-----

Размеры

Шаг в мм (P)	8 мм
--------------	------

Расчетные данные

Номинальное напряжение	400 V
------------------------	-------

Характеристики материала

Цветовой код	оранжевый
--------------	-----------

Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Важное примечание

Сведения об изделии	По причинам, связанным с обеспечением стабильности и температурного режима, допускается выламывание только 60% контактных элементов. Использование кросс-коннекторов позволяет уменьшить номинальное напряжение до 400 В. Напряжение уменьшается до 25 В при использовании кросс-соединения с пустыми обрезанными кромками.
---------------------	---

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format