

US67-PLATE64-STD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Знание - сила. С помощью наших датчиков из области промышленного Интернета вещей вы можете записывать важные данные о существующих и новых приборах по механическим и электрическим параметрам. В результате вы получаете ценную информацию для принятия важных решений, касающихся эксплуатации и технического обслуживания ваших установок.

Основные данные для заказа

Версия	Адаптерная пластина
Заказ №	2811910000
Тип	US67-PLATE64-STD
GTIN (EAN)	4064675292975
Кол.	1 Шт.

US67-PLATE64-STD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Глубина	64 мм	Глубина (дюймов)	2,52 inch
Высота	11,5 мм	Высота (в дюймах)	0,453 inch
Ширина	64 мм	Ширина (в дюймах)	2,52 inch
Диаметр	64 мм	Масса нетто	132 g

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-20 °C...85 °C
Влажность при рабочей температуре	5...95% отн. влажности, без появления конденса- та		

Классификации

ETIM 6.0	EC001068	ETIM 7.0	EC001068
ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ECLASS 9.1	19-15-07-90	ECLASS 10.0	19-15-07-90
ECLASS 11.0	19-17-03-04	ECLASS 12.0	19-17-03-04
ECLASS 13.0	19-17-03-04		

Общие данные

Является принадлежностью	Да
--------------------------	----

Загрузки

Пользовательская документация	Quick start guide – IS US67-PLATE64-STD
Каталог	Catalogues in PDF-format

US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

