

IE-TO-RJ45-C-LP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Розетка на монтажную рейку, исполнение: соединение
RJ45 согласно IEC 60603-7-5 1

Основные данные для заказа

Исполнение	Монтажная рейка - розетка, RJ45, Соединение, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа	2812440000
Тип	IE-TO-RJ45-C-LP
GTIN (EAN)	4064675295822
Кол.	10 Шт.
Базовое изделие	1962840000

IE-TO-RJ45-C-LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 26,3 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C Влажность 0...93 % отн. влажность

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45
Монтаж	Соединение	Цветовой код	Светло-серый
Ударопрочность согласно IEC 60512-6-3	500 ms ^{#2}	Вибростойкость согласно IEC 60512-6-4	50 мс ⁻² синусообраз. (10...500 Гц)
Влажность	0...93 % отн. влажность	Основной материал корпуса	PA 66 UL V0 E63957
Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Материал контакта	Пружинная сталь, Ni 1,2 мкм
Поверхность контакта	AU ≥ 0,8 мкм	Вид монтажа	TS 35
Экранирование	Да	Вид защиты	IP20
Циклы коммутации	750 (RJ45)		

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 60603-7-51

Электрические свойства

PoE / PoE+	в соответствии с IEEE 802.3af	Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A
Прочность изоляции	500 MΩ	Сопротивление контакта	≤ 20 mΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC

Классификации

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Mounting Information
Каталог	Catalogues in PDF-format


IE-TO-RJ45-C-LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing



Dimensional drawing

