


**THM PV EL 90 RT 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



УФ-излучение вызывает высокий стресс и старение пластика при эксплуатации на улице. Наша новая маркировка THM PV устойчива к этим воздействиям и чрезвычайно долговечна при наружном использовании.

Наш ТАВРАСК-PV — это идеал компактной упаковки. Эта напечатанная предупреждающая маркировка просто обязана быть частью основного оборудования профессионального фотоэлектрика.

Краткий обзор преимуществ:

- Сопротивление погодным воздействиям, испытанное в соответствии с ISO DIN EN ISO 4892-2:2013, таблица 3, процедура А цикл 1 после 5000 часов
- Индивидуальная печать через M-Print® PRO
- Простая и быстрая печать с помощью MultiMark THM

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 90 x , красный
Номер для заказа	<a href="#">2817430000</a>
Тип	THM PV EL 90 RT 30M
GTIN (EAN)	4064675322740
Кол.	1 Шт.
совместимый принтер	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## THM PV EL 90 RT 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	0,1 мм	Глубина (дюймов)	0,004 inch
Высота	90 мм	Высота (в дюймах)	3,543 inch
Длина	30 000 мм	Длина (в дюймах)	1 181,1 inch
Масса нетто	290 g		

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да
----------	----

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Да
----------	----

## Общие данные

Галогены	Да	Длина	30 000 мм
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Клей	Полиакрилат, клейкие
Материал	Пленка виниловая	Напечатанные символы	без
Сертификация по стандарту UL 969	Да	Температурный диапазон, макс..	-50 °C
Температурный диапазон, мин.	110 °C	Цветовой код	красный

## Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки


Информационный документ	<a href="#">Fact Sheet PV Markierer</a> <a href="#">Fact Sheet EN PV Markers</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**THM PV EL 90 RT 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



**THM PV EL 90 RT 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

**Аксессуары****Красящие ленты**

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

**Основные данные для заказа**

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40505070000</a>	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 Шт.	
Тип	RIBBON MM 84/300 WS	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40505040000</a>	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390025	
Кол.	1 Шт.	

**THM MMP**

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.


**Основные данные для заказа**

Тип	THM MMP ROLLER 115
Номер для заказа	<a href="#">40507420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Кол.	1 Шт.

**THM PV EL 90 RT 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары****THM MULTIMARK PLUS**

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

**Основные данные для заказа**

Тип	MM PLUS ROLLER 110
Номер для заказа	<a href="#">4032590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Кол.	1 Шт.