


**WIPL 20W DC RC M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Энергоэффективность аварийная ситуация  
освещение с длительным сроком службы****• разработано и предназначено для использования в соответствии с DIN EN 60598-2-22**

- Светодиодная лампа для тяжелых условий окружающей среды (удары и вибрация, широкий диапазон температур)
- Повышенная эффективность использования электроэнергии и более длительный срок службы по сравнению с флуоресцентными лампами
- Можно использовать по всему миру в силу возможности использования для питания различных значений напряжения (21,5–60 В пост. тока)
- Высокий класс противопожарной защиты V0
- Направление луча в одну сторону
- Мощность 20 Вт **Версии**
- Подключаемый с круглым соединителем

**Основные данные для заказа**

Заказ №	<a href="#">2820600000</a>
Тип	WIPL 20W DC RC M
GTIN (EAN)	4064675357087

## WIPL 20W DC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	105 мм	Глубина (дюймов)	4,134 inch
Высота	44 мм	Высота (в дюймах)	1,732 inch
Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch
Длина	250 мм	Длина (в дюймах)	9,842 inch
Масса нетто	649,05 g		

## Температуры

Температура хранения	-40 °C...70 °C	Рабочая температура	-40 °C...55 °C
Влажность	5...95 % без появления конденсата		

## Расчетные данные согласно IEC 60598-1

Мощность удержания	20 W	Напряжение	21.5...60 V DC
Номинальный ток	420 mA		

## Общие данные

Амплитуда ускорения	50 m/s <sup>2</sup> (@ 9-200 Hz)	Амплитуда, отклонение	1.5 mm (2-9 Hz)
Вибростойкость EN 60721-3-3	Класс 3М3 синусоидальный, стационарный	Вид защиты	IP67
Вид монтажа	Крепление на винтах	Вид соединения	Вставной круглый разъем с фиксированным количеством полюсов
Высота	≤ 3000 m	Галогены	Нет
Защита от короткого замыкания	Да, внутри	Категория перенапряжения	II
Класс защиты	II	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Класс эффективности (в соответствии с Директивой ЕС № 874/2012)	E	Линейн. защ. автомат	<10 A
Напряжение развязки	< 500 В (корпус/PE)	Номинальное напряжение	24 V
Пиковое ускорение, тип L	70 m/s <sup>2</sup>	Положение установки, указание по монтажу	произвольно
Сечение предварительно собранного соединителя	2,5 mm <sup>2</sup>	Сечение соединителя, макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
Сечение соединителя, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Силикон	Нет
Срок службы светодиода	> 50.000 h	Степень загрязнения	2
Ток на освещение	2 000 lm	Ударопрочность EN 60721-3-3	Класс 3М3, переносное
Форма светодиодного модуля	Другой	Цвет света (CCT)	5700K

## Классификации

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ECLASS 9.1	27-11-06-35	ECLASS 10.0	27-11-06-35
ECLASS 11.0	27-11-06-35	ECLASS 12.0	27-11-06-35
ECLASS 13.0	27-11-06-35		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	27e86d18-c41d-4565-b758-0d85dd7b9596

**WIPL 20W DC RC M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

Сертификаты



UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E345151

**Загрузки**



Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

**WIPL 20W DC RC M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## WIPL 20W DC RC M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## M20

Защитные колпачки, подходящие для FieldPower и семейства WIPL, с круглым разъемом



## Основные данные для заказа

Тип	PC RC M
Заказ №	<a href="#">2820090000</a>
GTIN (EAN)	4064675591405
Кол.	

Тип	PC RC F
Заказ №	<a href="#">2833850000</a>
GTIN (EAN)	4064675591412
Кол.	

## Соединители пост. тока

Соединители пост. тока: цилиндрические соединители пост. тока характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Эти соединители доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.



## Основные данные для заказа

Тип	RC F P2 M20 SP
Заказ №	<a href="#">2860640000</a>
GTIN (EAN)	4064675576655
Кол.	

Тип	RC M P2 M20 SP
Заказ №	<a href="#">2860650000</a>
GTIN (EAN)	4064675576662
Кол.	

**WIPL 20W DC RC M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары****RC-распределитель**

**N-распределитель:**  
N-распределитель оснащен четырьмя полюсами, обладает впечатляющей универсальностью и соответствует классу защиты IP68.

**Основные данные для заказа**

Тип	RC D 4/4P
Заказ №	<a href="#">2819550000</a>
GTIN (EAN)	4064675591290
Кол.	