


**ESG-LP 9/15 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Основные данные для заказа**

Исполнение	ESG, Маркировочные элементы для устройств, 9 x 15 mm, желтый
Номер для заказа	<a href="#">2835980000</a>
Тип	ESG-LP 9/15 MM GE
GTIN (EAN)	4064675427940
Кол.	15 000 Шт.

## ESG-LP 9/15 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	0,05 мм	Глубина (дюймов)	0,002 inch
Высота	9 мм	Высота (в дюймах)	0,354 inch
Ширина	15 мм	Ширина (в дюймах)	0,591 inch
Масса нетто	0,026 g		

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

## Общие данные

Галогены	Нет	Исполнение	самоклеящийся, без содержания галогенов
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Клей	Акрилат, клейкие
Материал	Полиамид	Напечатанные символы	без
Сертификация по стандарту UL 969	Да	Температурный диапазон, макс..	150 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	желтый
Ширина	15 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**ESG-LP 9/15 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

