

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Исполнение	6mm ² , 400mm ²
Номер для заказа	2853270000
Тип	APG 80
GTIN (EAN)	4064675477020
Кол.	1 шт.

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	75 мм	Глубина (дюймов)	2,953 inch
Высота	330 мм	Высота (в дюймах)	12,992 inch
Ширина	390 мм	Ширина (в дюймах)	15,354 inch
Масса нетто	8 360 g		

Технические данные

Рабочее напряжение	18 V		
Усилие обжима	номин.	80 kN	

Описание контактов

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	400 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 mm ²
--	---------------------	---------------------------------------	-------------------

Характеристики инструмента — обжим

Привод	Работающая от аккумуляторов гидравлическая система	Ход	37 мм
--------	--	-----	-------

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	36-63-06-90
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	Manual APG 80 multiple language
Каталог	Catalogues in PDF-format

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	ES APG 80 HEX 50	Исполнение
Номер для заказа	4502670000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118310559	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 HEX 95	Исполнение
Номер для заказа	4502690000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118310610	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 HEX 6	Исполнение
Номер для заказа	4502600000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118310672	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 HEX 300	Исполнение
Номер для заказа	4502750000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118310962	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 HEX 25	Исполнение
Номер для заказа	4502640000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118310573	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 HEX 185	Исполнение
Номер для заказа	4502730000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118310726	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 HEX 150	Исполнение
Номер для заказа	4502720000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118310900	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 HEX 35	Исполнение
Номер для заказа	4502650000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118310696	
Кол.	1 Шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 4:36:38 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ES APG 80 HEX 10	Исполнение
Номер для заказа	4502620000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118310818	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 HEX 70	Исполнение
Номер для заказа	4502680000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118310641	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 HEX 240	Исполнение
Номер для заказа	4502740000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118310481	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 HEX 120	Исполнение
Номер для заказа	4502700000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118310931	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 HEX 16	Исполнение
Номер для заказа	4502630000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118310436	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 HEX 300AL	Исполнение
Номер для заказа	4502780000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118310955	
Кол.	1 Шт.	

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46234)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	ES APG 80 DIN 120	Исполнение
Номер для заказа	4502790000	120mm ² , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118310832	
Кол.	1 Шт.	

APG 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ES APG 80 DIN 150	Исполнение
Номер для заказа	4502800000	150mm², Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118310924	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 DIN 185	Исполнение
Номер для заказа	450281800000	185mm², Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118310061	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 DIN 16	Исполнение
Номер для заказа	4502840000	16mm², Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118310979	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 DIN 6	Исполнение
Номер для заказа	4502820000	6mm², Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118310665	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 DIN 25	Исполнение
Номер для заказа	4502850000	25mm², Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118310849	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 DIN 240	Исполнение
Номер для заказа	450281820000	240mm², Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309874	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 DIN 95	Исполнение
Номер для заказа	4502900000	95mm², Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118310917	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 DIN 10	Исполнение
Номер для заказа	4502830000	10mm², Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118310948	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 DIN 70	Исполнение
Номер для заказа	4502890000	70mm², Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118310719	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 DIN 35	Исполнение
Номер для заказа	4502870000	35mm², Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118310474	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES APG 80 DIN 50	Исполнение
Номер для заказа	4502880000	50mm², Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118310450	
Кол.	1 Шт.	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для кабельных наконечников



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	ES APG 80 AEH 150	Исполнение
Номер для заказа	4502100000	150mm ² , Трапецидальный обжим
GTIN (EAN)	4050118310085	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES APG 80 AEH 50	Исполнение
Номер для заказа	4502050000	50mm ² , Трапецидальный обжим
GTIN (EAN)	4050118310252	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES APG 80 AEH 95	Исполнение
Номер для заказа	4502080000	95mm ² , Трапецидальный обжим
GTIN (EAN)	4050118310214	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES APG 80 AEH 70	Исполнение
Номер для заказа	4502070000	70mm ² , Трапецидальный обжим
GTIN (EAN)	4050118310306	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES APG 80 AEH 120	Исполнение
Номер для заказа	4502090000	120mm ² , Трапецидальный обжим
GTIN (EAN)	4050118310146	
Кол.	1 шт.	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип AKKU APG/EPG 5AH

Номер для заказа [2880070000](#)

GTIN (EAN) 4064675574750

Кол. 1 шт.

Тип LADEGERAET EPG

Номер для заказа [4509370000](#)

GTIN (EAN) 4050118318630

Кол. 1 шт.

Тип AKKU APG/EPG 2AH

Номер для заказа [2858730000](#)

GTIN (EAN) 4064675566137

Кол. 1 шт.

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	ES APG 80 WM 185	Исполнение
Номер для заказа	4502570000	185mm², WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118310528	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES APG 80 WM 6	Исполнение
Номер для заказа	4502430000	6mm², WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118310801	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES APG 80 WM 50	Исполнение
Номер для заказа	4502500000	50mm², WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118310658	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES APG 80 WM 16	Исполнение
Номер для заказа	4502470000	16mm², WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118310498	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES APG 80 WM 240	Исполнение
Номер для заказа	4502580000	240mm², WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118310689	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES APG 80 WM 300	Исполнение
Номер для заказа	4502590000	300mm², WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118310511	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES APG 80 WM 95	Исполнение
Номер для заказа	4502530000	95mm², WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118310566	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES APG 80 WM 150	Исполнение
Номер для заказа	4502550000	150mm², WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118310825	
Кол.	1 шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 4:36:38 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

APG 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ES APG 80 WM 120	Исполнение
Номер для заказа	4502540000	120mm², WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118310429	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES APG 80 WM 70	Исполнение
Номер для заказа	4502520000	70mm², WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118310580	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES APG 80 WM 35	Исполнение
Номер для заказа	4502490000	35mm², WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118310597	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES APG 80 WM10	Исполнение
Номер для заказа	4502440000	10mm², WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118310542	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES APG80 WM 400	Исполнение
Номер для заказа	4503060000	400mm², WM-обжим
GTIN (EAN)	4064675018124	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES APG 80 WM 25	Исполнение
Номер для заказа	4502480000	25mm², WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118310634	
Кол.	1 шт.	