

US67-USB-STICK-BLE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Знание - сила. С помощью наших датчиков из области промышленного Интернета вещей вы можете записывать важные данные о существующих и новых приборах по механическим и электрическим параметрам. В результате вы получаете ценную информацию для принятия важных решений, касающихся эксплуатации и технического обслуживания ваших установок.

Основные данные для заказа

Версия	Модуль связи
Заказ №	2874720000
Тип	US67-USB-STICK-BLE
GTIN (EAN)	4064675649526
Кол.	1 Шт.

US67-USB-STICK-BLE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Глубина	43 мм	Глубина (дюймов)	1,693 inch
Высота	16 мм	Высота (в дюймах)	0,63 inch
Ширина	11 мм	Ширина (в дюймах)	0,433 inch
Масса нетто	7 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Влажность при рабочей температуре	5...95% отн. влажности, без появления конденсата
----------------------	----------------	-----------------------------------	--

Связь

Характеристики передатчика	встроенн.	Дальность связи, макс., в условиях прямой видимости	90 м
Дальность связи, макс., в цехе	30 м	Bluetooth-модуль	Bluetooth с низким энергопотреблением

Классификации

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

Загрузки

Пользовательская документация	Quick start guide – IS US67-USB-STICK-BLE
Каталог	Catalogues in PDF-format